

## TELEPHONE

### Nombre :

- Au moins un appareil adapté.

### Dimensions :

- Appareil posé sur une tablette ;
- Espace sous la tablette : 60cm de profondeur ;
- Hauteur supérieure de la tablette : 80cm ;
- Hauteur inférieure de la tablette : 75cm ;
- Largeur de la tablette : 50cm de part et d'autre de l'appareil ;
- Débordement par rapport à la face de l'appareil de 15cm minimum et 20cm maximum ;
- Hauteur du dispositif le plus haut à manipuler : 50cm maximum par rapport à la tablette ;
- Clavier numérique :
- Chiffres de « 1 à 9 » disposés en carrés (A) ;
- Le « 5 » central comporte un repère en relief (B) ;
- Le « 0 » est sous le « 8 » (C) ;
- Les informations qui s'affichent sont doublées d'une synthèse vocale (D) ;
- Pas de siège fixé devant l'appareil.


## DISTRIBUTEUR

### Nombre :

- Au moins un appareil adapté.

### Pose :

- Si l'appareil est posé sur un socle, le niveau est rattrapé par une pente (conforme à l'art. 415/1).



D'après l'article 415/9 du CWATUP

## TELEPHONES

### Emplacement :

- Placer le téléphone en dehors du cheminement ;
- Le téléphone suspendu au mur doit comporter des éléments qui descendent jusqu'au sol pour être détectables à la canne ;
- Protéger le téléphone des bruits de fond ;
- L'aire d'approche devant l'appareil doit être de minimum 150cm ;
- Indiquer si il y a :
  - Un téléphone muni d'un contrôle de volume variable pour personnes malentendantes ;



- Un téléphone avec télécscripteur.



### Cabine :

- Un espace libre de 110cm x 140cm est nécessaire devant l'appareil ;
- La porte s'ouvre vers l'extérieur ;
- Les portes « va-et-vient » sont déconseillées ;
- Le passage libre est de 90cm ;
- L'accès est de plain-pied ;
- Les sources d'éblouissement et les reflets sur le téléphone sont à éviter.

### Signalétique :

- Identifier la présence et la localisation par les pictogrammes d'accessibilité appropriés.




## DISTRIBUTEURS

### Dimensions :

- L'accessibilité des produits se situe entre 40cm et 140cm ;
- La hauteur des boutons de commande se situe entre 90cm et 120cm ;
- L'aire de rotation devant l'appareil est de 150cm.

### Caractéristiques :

- Les angles aigus sont à proscrire ;
- Favoriser les grandes touches de couleur contrastée ;
- Regrouper les appareils à plusieurs endroits accessibles.



Touches de grande dimension,  
accessibilité du produit